

複合材料用自攻螺紋襯套



特 長

襯套沒有方向性。

襯套沒有方向，可以從任意一側插入。這消除確認工作的需要並降低成本。安裝時需要使用專用工具。

無需攻牙，提高工作效率。

每個襯套的上下外周各設有三個孔洞，可完全回收切屑，因此無需額外清除。



AISERT

商品名 AISERT(アイサート)

產品規格書

插入

材 質：SUS303 / SUS316不鏽鋼

外螺紋規格：依據公司內部標準

內螺紋規格：ISO6H

公 差：ISO2768-m


サイズ

產品編號	材質	尺寸Pitch	長度	公制牙	外徑	全長
ASMC3-1.5D-303	SUS303	3×0.5	1.5D	メトリック並目	5.0mm	4.5mm
ASMC3-2D-303	SUS303	3×0.5	2D	メトリック並目	5.0mm	6.0mm
ASMC4-1.5D-303	SUS303	4×0.7	1.5D	メトリック並目	6.5mm	6.0mm
ASMC4-2D-303	SUS303	4×0.7	2D	メトリック並目	6.5mm	8.0mm
ASMC5-1.5D-303	SUS303	5×0.8	1.5D	メトリック並目	8.0mm	7.5mm
ASMC5-2D-303	SUS303	5×0.8	2D	メトリック並目	8.0mm	10.0mm
ASMC6-1.5D-303	SUS303	6×1.0	1.5D	メトリック並目	10.0mm	9.0mm
ASMC6-2D-303	SUS303	6×1.0	2D	メトリック並目	10.0mm	12.0mm
ASMC3-1.5D-316F	SUS316F	3×0.5	1.5D	メトリック並目	5.0mm	4.5mm
ASMC3-2D-316F	SUS316F	3×0.5	2D	メトリック並目	5.0mm	6.0mm
ASMC4-1.5D-316F	SUS316F	4×0.7	1.5D	メトリック並目	6.5mm	6.0mm
ASMC4-2D-316F	SUS316F	4×0.7	2D	メトリック並目	6.5mm	8.0mm
ASMC5-1.5D-316F	SUS316F	5×0.8	1.5D	メトリック並目	8.0mm	7.5mm
ASMC5-2D-316F	SUS316F	5×0.8	2D	メトリック並目	8.0mm	10.0mm
ASMC6-1.5D-316F	SUS316F	6×1.0	1.5D	メトリック並目	10.0mm	9.0mm
ASMC6-2D-316F	SUS316F	6×1.0	2D	メトリック並目	10.0mm	12.0mm

※挿入工具についてはお問合せください。

■各種材質下孔徑設計

硬質塑膠	下孔徑
M3	φ4.6~φ4.7
M4	φ6.0~φ6.1
M5	φ7.4~φ7.5
M6	φ9.3~φ9.5



OCEANUS

海聚貿易有限公司

台北市中山區中山北路二段62巷36號

TEL : (02)2511-8900 FAX : (02)2511-8902

EMAIL : hai.ju.trading@gmail.com

OFFICE WEB : <https://www.oceanus.com.tw>

樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット



特 長

インサートに方向性がない。

インサートに方向性がなく、どちらからでも挿入ができます。従って、確認作業がなくなり、コストが削減できます。挿入の際には、専用挿入工具の使用が必要です。

タップ加工不要で作業効率UP

タップ加工が不要です。また、上下各3個の外周部の穴で切粉を完全に回収するため除去の必要がありません。



AISERT

商品名 AISERT(アイサート)

製品仕様書

仕 様

材 質 : SUS303 / SUS316 ステンレス鋼

外ねじスペック : 弊社内基準による

内ねじスペック : ISO6H

公 差 : ISO2768-m


サイズ

製品番号	材質	サイズ・ピッチ	呼び長さ	区分	外ねじ径	全長
ASMC3-1.5D-303	SUS303	3×0.5	1.5D	メトリック並目	5.0mm	4.5mm
ASMC3-2D-303	SUS303	3×0.5	2D	メトリック並目	5.0mm	6.0mm
ASMC4-1.5D-303	SUS303	4×0.7	1.5D	メトリック並目	6.5mm	6.0mm
ASMC4-2D-303	SUS303	4×0.7	2D	メトリック並目	6.5mm	8.0mm
ASMC5-1.5D-303	SUS303	5×0.8	1.5D	メトリック並目	8.0mm	7.5mm
ASMC5-2D-303	SUS303	5×0.8	2D	メトリック並目	8.0mm	10.0mm
ASMC6-1.5D-303	SUS303	6×1.0	1.5D	メトリック並目	10.0mm	9.0mm
ASMC6-2D-303	SUS303	6×1.0	2D	メトリック並目	10.0mm	12.0mm
ASMC3-1.5D-316F	SUS316F	3×0.5	1.5D	メトリック並目	5.0mm	4.5mm
ASMC3-2D-316F	SUS316F	3×0.5	2D	メトリック並目	5.0mm	6.0mm
ASMC4-1.5D-316F	SUS316F	4×0.7	1.5D	メトリック並目	6.5mm	6.0mm
ASMC4-2D-316F	SUS316F	4×0.7	2D	メトリック並目	6.5mm	8.0mm
ASMC5-1.5D-316F	SUS316F	5×0.8	1.5D	メトリック並目	8.0mm	7.5mm
ASMC5-2D-316F	SUS316F	5×0.8	2D	メトリック並目	8.0mm	10.0mm
ASMC6-1.5D-316F	SUS316F	6×1.0	1.5D	メトリック並目	10.0mm	9.0mm
ASMC6-2D-316F	SUS316F	6×1.0	2D	メトリック並目	10.0mm	12.0mm

※挿入工具についてはお問合せください。

■ 各種材質による下穴の設計

硬質プラスチック	下穴径
M3	φ4.6～φ4.7
M4	φ6.0～φ6.1
M5	φ7.4～φ7.5
M6	φ9.3～φ9.5



oceanus

海聚貿易有限公司

台北市中山區中山北路二段62巷36號

TEL : (02)2511-8900 FAX : (02)2511-8902

EMAIL : hai.ju.trading@gmail.com

OFFICE WEB : <https://www.oceanus.com.tw>